


Solenoido ritė

VACC-S13-18-K4-2U-NE4ME

Gaminio numeris: 8118330

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	H
Ritės charakteristikos duomenys	110 V DC: 1.8 W 110 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Skyriaus sertifikatas	GYJ17.1235X
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex e mb IIC T4/T5/T6 Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	ExtDA21 IP65T130°C/T95°C/T85°C
Nesprogi aplinkos temperatūra	T4,T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Produkto svoris	330 g
Elektrinis pajungimas	Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5
Informacija	atitinka RoHS