


Valdomas vožtuvas MGXDH-3/2-1.2-24DC-KS

Gaminio numeris: 8118342

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 uždaras, vienos ritės |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 0,8 MPa |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 8 bar |
| Operating pressure | -13,05 ... 116 psi |
| Konstrukcija | Ijungimo/išjungimo vožtuvas |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Skyriaus sertifikatas | 21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo | Ex db IIC T6...T3 Gb |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo | Ex tb IIIC T85°C Db |
| Nesprogi aplinkos temperatūra | -65°C ~+40°C T6 -65°C ~+55°C T5 -65°C ~+60°C T4 |
| Apsaugos klasė | IP66 |
| Rankinis valdymas | fiksavimas |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Budėjimo ciklas | 100 % |
| Izoliacijos klasė | H |
| Ritės charakteristikos duomenys | 24 V DC: 3 W |
| Leistinas dažnio svyravimas | +/- 10 % |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Montavimo tipas | CNOMO |
| Informacija | atitinka RoHS |