


Valdomas vožtuvas MGXDH-3/2-1.2-110AC-KS

Gaminio numeris: 8118343

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Operating pressure MPa	-0,09 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Operating pressure	-13,05 ... 116 psi
Konstrukcija	Ijungimo/išjungimo vožtuvas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Skyriaus sertifikatas	21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex db IIC T6...T3 Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex tb IIIC T85°C Db
Nesprogi aplinkos temperatūra	-65°C ~+40°C T4 -65°C ~+55°C T3
Apsaugos klasė	IP66
Rankinis valdymas	fiksavimas
Srauto kryptis	nereversuojamas
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	H
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power: 7.9 VA, holding power: 3.8 VA
Leistinas dažnio svyravimas	+/- 10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Montavimo tipas	CNOMO
Informacija	atitinka RoHS