



# Valdomas vožtuvas VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

Gaminio numeris: 8119587

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	22 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	50 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Konstrukcija	Tiesioginio valdymo skirstytuvus
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	1,3 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	fiksavimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Valdomas oro tiekimas	Vidinis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Išjungimo laikas	46 ms
Ijungimo laikas	31 ms
Budėjimo ciklas	100 %
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 3 W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	-10 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkto svoris	160 g
Elektrinis pajungimas	3-poliai Plug pattern type B to EN 175301-803 Kištukas pagal EN 175301-803
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	PA