


Sujungimų blokas VABM-C12-6M-M5-M3-10

Gaminio numeris: 8122794

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Plotis | 20 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Connection direction underneath |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 10 |
| Operating pressure MPa | -0,1 ... 0,7 MPa |
| Darbinis slėgis | -1 ... 7 bar |
| Darbinė terpė | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Maximum particle size: 5 µm |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 49,5 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | M5 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | M3 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | M5 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material manifold | Aliuminio liejinys |