



# media separated pneumatic valve VZDB-F10-M22C-16-M3-PE

Gaminio numeris: 8122795

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Rocker valve with diaphragm seal
Veikimo būdas	pneumatinė
Sandaravimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	With through-hole for M2 screw
Sąsajos	Išorinis sriegis/išorinis sriegis
Dydis	10
Nominalus dydis	1,6 mm
Skirstytuvo funkcija	2/2 uždaras, vienos rėtės
Rankinis valdymas	nėra
Srauto kryptis	nereversuojamas
Operating pressure MPa	-0,075 ... 0,1 MPa
Darbinis slėgis	-0,75 ... 1 bar
Operating pressure	-10,875 ... 14,5 psi
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro portas 21	M3
Fluid connection	Flanšas
Pilot pressure MPa	0,15 ... 0,3 MPa
Valdymo slėgis	1,5 ... 3 bar
Pilot pressure	21,75 ... 43,5 psi
Valdymo terpė	Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Darbinė terpė	Skystos terpės Dujinės terpės
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Observe resistance of materials that come into contact with media Maximum particle size: 5 µm
Internal volume	35 µl
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Srautas Kv	0,034 m3/h
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	PEEK
Material seals	EPDM
Produkto svoris	7 g
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Maksimalus perjungimo dažnis	2 Hz