

Tvirtinimo konsolė PAMP-MB-44

Gaminio numeris: 8123058

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	44
Serijos	P
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	2,5 Nm
Terpės temperatūra	-60 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-60 ... 80 °C
Produkto svoris	32 g
Informacija	atitinka RoHS
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material bracket	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis