

Amortizatorius DYEF-G8-M5-Y1-F1A

Gaminio numeris: 8131071

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	M5
Eiga	1,5 mm
Dempferiavimas	P cushioning without metal fixed stop
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Variantai	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Maksimalus smūginis greitis	0,8 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	1,5 mm
Maksimalus priveržimo momentas	0,8 Nm
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	0,05 J
Produkto svoris	8,4 g
Montavimo tipas	su sriegine įvove
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	aukštai legiruotas plienas