


Mova
EAMC-67-80-25-40-U
Gaminio numeris: 8134948

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	25 mm
Laikiklio skersmuo 2	40 mm
Dydis	67
Nominalus ilgis	80 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	326 kgmm ²
Keičiamas momentas	150 Nm
Produkto svoris	480 g
Informacija	atitinka RoHS