

Mova EAMC-67-80-32-40-U

Gaminio numeris: 8134950

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------|-----------------------|
| Laikiklio skersmuo 1 | 32 mm |
| Laikiklio skersmuo 2 | 40 mm |
| Dydis | 67 |
| Nominalus ilgis | 80 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Maksimalus greitis | 4.500 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Inercijos masės momentas | 326 kgmm ² |
| Keičiamas momentas | 180 Nm |
| Produkto svoris | 458 g |
| Informacija | atitinka RoHS |