


limit switch box SRBI-C2-N-1-P-M12

Gaminio numeris: 8140399

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	kampinis
Paremtas standartu	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Skyriaus sertifikatas	UL E232949
Informacija	atitinka RoHS
Matavimo principas	Induktyvinis
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimalus perjungimo dažnis	1.000 Hz
Didžiausia išėjimo srovė DC	200 mA
Įtampos kritimas	≤ 2,5 V
Liekamoji srovė	0 ... 0,5 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Tuščiosios veikos srovė	≤ 22,5 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Jungtis elektriniam įėjimui	M12x1 Kištukas 4-poliai
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	48 g
Material housing	PBT
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Parodyti kada pasirošęs	LED žalias
Darbo režimo dispėjus	LED geltonas
Būsenos indikavimas	Yellow LED = valve switching status LED green = operating voltage display
Saugojimo temperatūra	-40 ... 85 °C
Apsaugos klasė	IP67
Atsparumas smūgiams	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Atsparumas vibracijoms	Tinkamumo transportui patikra, 2 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Užterštumo laipsnis	3