


# Adapterio plokštėlė VABA-C13-100-2-F90-G12

Gaminio numeris: 8141665

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	1200 2300
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Adapter for rotary actuator
Skirstytuvo pajungimai atitinka standartą	VDI/VDE 3847-2
Operating pressure MPa	0 ... 0,9 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 9 bar
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	-40 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-40 ... 80 °C
Produkto svoris	3.140 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas	Sub-base design, ailing
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/2
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material seals	EPDM NBR
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis