


Reduktorius EMGA-40-P-G8-EAS-40

Gaminio numeris: 8141729

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	40 mm
Variklio flanšo dydis	40 mm
Posūkio tarpelis	0,25 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	8:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	18.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	6 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,015 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	10 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	96 %
Atsparumas sukimui	0,85 Nm/arcmin
Produkto svoris	350 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	40G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	40P
Informacija	atitinka RoHS