


# Reduktorius EMGA-80-P-G8-SAS-100

Gaminio numeris: 8141750

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	80 mm
Variklio flanšo dydis	100 mm
Posūkio tarpelis	0,12 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	8:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	7.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	50 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,37 kgcm <sup>2</sup>
Maksimalus sukimo momentas	80 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	97 %
Atsparumas sukimui	8,4 Nm/arcmin
Produkto svoris	2.300 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	80G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	100A
Informacija	atitinka RoHS