

# Reduktorius

## EMGA-120-P-G12-SAS-100

Gaminio numeris: 8141754

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	120 mm
Variklio flanšo dydis	100 mm
Posūkio tarpelis	0,15 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	12:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	6.500 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	260 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	2,224 kgcm <sup>2</sup>
Maksimalus sukimo momentas	416 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	96 %
Atsparumas sukimui	22 Nm/arcmin
Produkto svoris	8.000 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	120G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	100A
Informacija	atitinka RoHS