

Reduktorius

EMGA-120-P-G12-SAS-140

Gaminio numeris: 8141760

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	120 mm
Variklio flanšo dydis	140 mm
Posūkio tarpelis	0,15 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	12:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	6.500 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	260 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	2,224 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	520 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	96 %
Atsparumas sukimui	22 Nm/arcmin
Produkto svoris	9.000 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	120G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	140A
Informacija	atitinka RoHS