

Reduktorius EMGA-80-P-G12-SST-87

Gaminio numeris: 8141767

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	80 mm
Variklio flanšo dydis	87 mm
Posūkio tarpelis	0,15 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	12:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	7.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	120 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,589 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	192 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	97 %
Atsparumas sukimui	10,4 Nm/arcmin
Produkto svoris	2.600 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	80G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	87A
Informacija	atitinka RoHS