

Dviguba įmova NPFC-DS-G14-G38-M

Gaminio numeris: 8142586

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Material threaded fitting | Nickel-plated brass |
| Dėžės dydis | 10 |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Nominal tightening torque, pneumatic connection 1 | 38,5 Nm |
| Nominal tightening torque, pneumatic connection 2 | 9,05 Nm |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos | ± 20 % |
| Produkto svoris | 23,13 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G3/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/4 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | PVC |