

Identifikavimo plokštelės laikiklis NEAU-LH-4

Gaminio numeris: 8143238

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	5,4 mm
Aukštis	12,1 mm
Ilgis	23 mm
Montavimo tipas	Gnybtas
Produkto svoris	0,3 g
Dėžės dydis	100
Aplinkos temperatūra	-40 ... 100 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS Be halogeno
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
Kabelio skersmuo	4,2 ... 5,6 mm
Spalva	permatomas