


# Maitinimo šaltinis CACN-11A-7-20-G2

Gaminio numeris: 8149585

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	96 mm
Aukštis	130 mm
Ilgis	179 mm
Montavimo pozicija	Laisva konvekcija
Pirminis šaltinis	Trijų fazių
Srovės jėgimas	1,7 - 2,1 A
Nominali išėjimo įtampa DC	48 V
Nominali išėjimo srovė	20 A
Įėjimo įtampos riba AC	400 ... 500 V
Galios susilpnėjimo mažinimas	25 ms
Linijos dažnis	45 ... 65 Hz
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-40 ... 85 °C
Sąlyginė oro drėgmė	95 %
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkto svoris	2.500 g
Montavimo tipas	su bėgeliu
Informacija	atitinka RoHS