

Sujungimo komplektas DADG-AK-G8-10-10

Gaminio numeris: 8152366

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | 10 |
| Eiga | 10 mm |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Darbinis slėgis | 1 ... 8 bar |
| Operating pressure | 14,5 ... 116 psi |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Maksimalus priveržimo momentas | 1,5 Nm |
| Tightening torque tolerance | ± 10 % |
| Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 1 | 0,7 Nm |
| Produkto svoris | 11 g |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Material adapter | Epoksidinė derva |
| Material seals | NBR |
| Material screws | Coated steel |