

Plastikiniai vamzdeliai

PUN-H-F-10X1,5-NT

Gaminio numeris: 8153430

FESTO

Šis produktas netinka CN ir PK detalėms.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	10 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	52 mm
Vidinis diametras	7 mm
Min. lenkimo spindulys	28 mm
Instructions for use	Tubing without printing TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Oxygen Water (liquid, free of ice)
Material fire test	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Švaros klasė	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Food-safe	See declaration of conformity
Aplinkos temperatūra	-35 ... 60 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,0461 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 10mm
Spalva	bespalvis
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-U(PU)