

Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-145-D100-150A-188-S1

Gaminio numeris: 8157284

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------|-------------------------|
| Dydis | 145 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Pavaros perdavimo santykis | 1:1 |
| Maksimalus greitis | 4.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Inercijos masės momentas | 2.255 kgmm ² |
| Tuščios eigos momentas | 2 Nm |
| Keičiamas momentas | 50 Nm |
| Produkto svoris | 11.500 g |
| Interface code, actuator | D100B |
| Interface code, motor in | 140A 150A |
| Informacija | atitinka RoHS |