


Pagrindas VMPA1-AP-4-EMM-8-SK

Gaminio numeris: 8157743

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	42 mm
Ilgis	107,3 mm
Tinklelio matmuo	10,5 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	4
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	180 g
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M7
Pneumatinis pajungimas, portas 4	M7
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Padengtas aliuminiu