

Amortizatorius DYEF-G8-M5-Y1F

Gaminio numeris: 8160235

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	M5
Eiga	2,8 mm
Dempferiavimas	Pneumatinė amortizacija su fiksuotu metaliniu sustojimu
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	0,8 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	2,8 mm
Maksimalus priveržimo momentas	0,8 Nm
Maksimalus energijos suvartojimas per eiga	0,02 J
Produkto svoris	7,6 g
Montavimo tipas	su sriegine įvare
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	aukštai legiruotas plienas