


# Amortizatorius

## DYSD-Q11-25-24-Y1F-L-Y10

Gaminio numeris: 8161534

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                       | Reikšmė                       |
|---|-------------------------------|
| Dydis   | 25                            |
| Eiga  | 24 mm                         |
| Dempferiavimas                                | savireguliuojantis            |
| Montavimo pozicija                            | Bet koks                      |
| Pozicijos atpažinimas                         | Be                            |
| Maksimalus smūginis greitis                   | 1 m/s                         |
| Trumpas numetimo laikas                       | 0,3 s                         |
| Darbo režimas                                 | vienpusio veikimo stumiantys  |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                 | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B2-L                |
| Aplinkos temperatūra                          | 0 ... 60 °C                   |
| Dempferiavimo ilgis                           | 24 mm                         |
| Maks. stabdymo jėga                           | 4.000 N                       |
| Maksimalus energijos suvartojimas per eiga    | 180 J                         |
| Maksimalus energijos suvartojimas per valandą | 150.000 J                     |
| Maksimali liekamoji energija                  | 0,8 J                         |
| Numetimo jėga                                 | 120 N                         |
| Produkto svoris                               | 635 g                         |
| Montavimo tipas                               | Su užraktu                    |
| Informacija                                   | atitinka RoHS                 |
| Material seals                                | NBR                           |
| Material housing                              | galvanizuotas plienas         |
| Material piston rod                           | aukštai legiruotas plienas    |
| Material nut                                  | galvanizuotas plienas         |