

# Mova

## EAMD-56-56-32-23X27-U

Gaminio numeris: 8165048

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	32 mm
Laikiklio skersmuo 2	23 mm
Dydis	56
Nominalus ilgis	56 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	168 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	75 Nm
Produkto svoris	429 g
Informacija	atitinka RoHS