


Galinės padėties jungiklis SDK-3-PK-3

Gaminio numeris: 8714

FESTO

Su rutuliniu vykdikliu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos rėtės
Veikimo būdas	mechaninis
Standartinis nominalus srauto debitas	16 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Konstrukcija	Sferinė atrama
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	0,6 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Veikimo jėga	12 N
Produkto svoris	50 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Be kanalo