


Paskirstymo blokas FR-12-PK-3-B

Gaminio numeris: 8761

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	2,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Išėjimų skaičius	12
Padavimo linijų skaičius	1
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Vidinis sriegis G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 4 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu