

Plastikiniai vamzdeliai

PU-3/16-BL

Gaminio numeris: 8818

FESTO

CK ir CN jungtims, dalinai lankstūs ir lenkimui atsparūs, poliuretanas (netinka maisto pramonėje).

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Maksimalus slėgis leidžiamas prie maksimalios temperatūros.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	4,65 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	20 mm
Vidinis diametras	2,9 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-30 ... 60 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,014 kg/m
Spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS