


Daugiasluoksnis vamzdis PM-6

Gaminio numeris: 9087

FESTO

Tinkamas naudoti su QS push-fit jungtimis



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	8 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	25 mm
Vidinis diametras	5,2 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 30 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-29 ... 65 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,032 kg/m
Spalva	Juodas
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	Aliuminio liejinys PE