


Adapteris AD-G3/8-3/8NPT-I

Gaminio numeris: 9397

FESTO

Vidinis sriegis vienoje pusėje, išorinis kitoje.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	11,5 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 1	25 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 2	22 Nm
Nominalus užveržimo momentas	38,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	25,3 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Female thread 3/8 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	PVC
Material housing	galvanizuotas plienas