



# Srauto reguliavimas/slopintuvas GRU-1/2-B

Gaminio numeris: 9519

FESTO

Srauto valdymo vožtuvas su slopintuvu, išmetamo oro reguliavimui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Srauto reguliavimo-slopintuvo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 4.000 l/min
Aplinkos temperatūra	-10 ... 70 °C
Material housing	Aliuminis
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 70 °C
Produkto svoris	100 g
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	Padengtas aliuminiu
Informacija	atitinka RoHS
Material adjusting screw	PA