

Dviguba įmova E-G1/2-1/2NPT

Gaminio numeris: 9633

FESTO

[Su 2 sandarinimo žiedais.](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	14,3 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 1	40 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 2	28 Nm
Nominalus užveržimo momentas	47,9 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	47,68 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/2 NPT
Informacija	atitinka RoHS