


Greito išleidimo vožtuvas SEU-3/8-NPT

Gaminio numeris: 9800

FESTO

Su įmontuotu slopintuvu.

Oro išleidimo į atmosferą triukšmo lygis matuojamas esant 6 bar slėgiui
1 m atstumu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Greitas išmetimas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	3/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	3/8 NPT
Montavimo tipas	Su sriegiu
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	2.280 l/min
Standard flow rate exhaust 0.6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	4.680 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	2.880 l/min
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-20 ... 75 °C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Nominalus dydis	11 mm
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-20 ... 75 °C
Garso slėgio lygis	83 dB(A)
Informacija	atitinka RoHS