

# Indicējošais spraudnis MFL-24DC/AC

Daļas numurs: 10004

FESTO

Ar gaismas diodi (LED)



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Produkta svars	15 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa izkārtojuma tips B saskaņā ar EN 175301-803 saskaņā ar industrijas standartu (11 mm)
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Nominālais darba spriegums AC	24 V
Tīkla frekvence	0 ... 60 Hz
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 15 %
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpora materiāls	PA6 pastiprinātais