



# Priekšējā paneļa vārsts SVS-4-1/8

Daļas numurs: 10192

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	4/2 viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	120 l/min
Operating pressure MPa	0,35 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	3,5 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa sēdvietā
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadības gaiss	tiešais
Plūsmas virziens	nereversējams
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Iedarbināšanas spēks	8 N
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/8
Vāka materiāls	POM
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Alumīnijs