


Izplūdes plūsmas kontroles vārsts GRE-1/4

Daļas numurs: 10352

FESTO

Ar metālkeramisko klusinātāju



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Plūsmas kontroles - klusinātāja funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pārtrauces elements	Iešķeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	996 l/min
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 996 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 70 °C
Produkta svars	25 g
Vītņotā spraudņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Regulēšanas skrūves materiāls	Misiņš