

Precīzais plūsmas kontroles vārsts GRPO-70-PK-3

Daļas numurs: 10803

FESTO

lieto precīzai plūsmas pakāpes regulēšanai.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Droseļvārsta funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	PK-3
Iedarbināšanas tips	manuāls
Pārtrauces elements	Pagriežams rokturis ar skalu
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	40,7 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības spiediens no 2 uz 1	0 ... 0,5 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	19 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [5:4:3] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja izmantošana nav iespējama
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Vidējā temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkta svars	48 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR PVC
Kronšteina materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
PK savienojumu materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Skrūvju materiāls	Misiņš Tērauds