


Amortizators YSR-16-20

Daļas numurs: 10868

FESTO

Regulējami, uzpildāmi



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	16
Gājiens	20 mm
Amortizēšana	regulējams cietības raksturojums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Īslaicīgs atstatišanas laiks	0,4 s
Ilglaicīgs atstatišanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	20 mm
Max. apturēšanas spēks	1.600 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	32 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	130.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,16 J
Atstatišanas spēks	20 N
Produkta svars	240 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Tērauds galvanizēts
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums