


Rotējošais pacelšanas modulis. EHMB-32-200

Daļas numurs: 1098559

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piedziņas zobrata diametrs	12 mm
Darba gājiens	0 ... 200 mm
Izmērs	32
Pagriezina leņķis	Bezgalīgs
Zobsiksna solis	5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārvads	Zobsiksna piedziņa
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais rotācijas modulis Ar zobsiksnu
Pārnesumkārbas attiecība	3:1
Max. izejas ātrums	300 1/min
Max. ieeju ātrums	900 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. piedziņas griezes moments	6,7 Nm
Max. padeves spēks Fx	750 N
Piedziņas moments bez slodzes	< 0,5 Nm
Produkta svars	6.388 g
Piedziņas vārpstas materiāls	Tērauds
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piedziņas vārpstas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Zobsiksna materiāls	Polihlorofēns ar stiklšķiedru