


Standarta cilindrs ESN-5/16"-1/2"-P

Daļas numurs: 11143

FESTO

Bāzēts uz DIN ISO 6432, ar elastīgiem amortizējošiem gredzeniem gala pozīcijās. Dažādas montāžas iespējas, ar vai bez papildus montāžas komponentēm.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	0,5 "
Virzuļa diametrs	5/16"
Bāzēts uz standartu	ISO 6432
Amortizēšana	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Virzuļa kāta gals	Vīrišķā vītne
Darbošanās spiediens	1,2 ... 10 bar
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Darbošanās paņēmiens	Žāvēts saspiestais gaiss, eļļots vai neeļļots
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	24,6 N
Pneimatiskais savienojums	M12x1,25
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Cilindra čaulas materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais