

Apaļais cilindrs DGS-25-25-PPV

Daļas numurs: 11252
Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar regulējamu amortizēšanu abos galos
Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2016. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Gājiens | 25 mm |
| Virzuļa diametrs | 25 mm |
| Amortizēšana | PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos |
| Pozīcijas detektēšana | Nē |
| Varianti | Viena gala virzuļa kāts |
| Darbošanās spiediens | 1 ... 12 bar |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Amortizācijas garums | 16 mm |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens | 247 N |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens | 295 N |
| Pneimatiskais savienojums | G1/8 |