



Amortizators DYSR-32-60-Y5

Daļas numurs: 1138649

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	32
Gājiens	60 mm
Amortizēšana	regulējams
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,6 s
Ilglaicīgs atstatīšanas laiks	3 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	60 mm
Max. apturēšanas spēks	6.400 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	384 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	330.000 J
Max. atlikusī enerģija	2 J
Atstatīšanas spēks	18 N
Produkta svars	1.355 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	tērauds, galvanizēts
Virzula kāta materiāls	High alloy steel, hardened