


# Leņķiskā piedziņa DSM-T-63-270-CC-FW-A-B

Daļas numurs: 1145119

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	63
Amortizācijas leņķis	17,5 deg
Rotācijas leņķa regulēšanas diapazons	0 ... 240 deg
Pagrieziena leņķis	0 ... 240 deg
Amortizēšana	CC: Amortizatori abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Smalkā regulēšana	-3 deg
Darbības režīms	divpusējās darbības
Konstrukcijas struktūra	Rotācijas lāpstiņa
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Operating pressure MPa	0,2 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	2 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,6 Hz
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Maks. aksiālais spēks	500 N
Maks. radiālais spēks	500 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	80 Nm
Pieļaujamais masas inerces moments	0,5 kgm <sup>2</sup>
Produkta svars	7.230 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piedziņas vārpstas materiāls	Tērauds Niķela pārklājums
Blīvējumu materiāls	TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums