


Amortizators DYEF-M10-Y1

Daļas numurs: 1179837

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	M10
Gājiens	1 mm
Amortizēšana	P amortizācija bez metāliskās fiksētās atdures
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	0,8 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Amortizācijas garums	1 mm
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	0,25 J
Produkta svars	23 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpora materiāls	Stiprs tērauda sakausējums