


Plūsmas kontroles plāksne GRO-ZP-3-ISO

Daļas numurs: 119674

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Droseļvārsta funkcija
Darbošanās spiediens	0 ... 16 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.500 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-20 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu