


Paralēlais komplekts EAMM-U-50-D32-42A-78-S1

Daļas numurs: 1202312

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|-------------------------------|------------------------|
| Izmērs | 50 |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Pārnese attiecība | 1:1 |
| Max. ātrums | 6.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Inerces masas moments | 12,1 kgmm ² |
| Piedziņas moments bez slodzes | 0,01 Nm |
| Pārnese moments | 1 Nm |
| Produkta svars | 630 g |
| Interfeisa kods, aktuators | D32B |
| Interfeisa kods, Motora In | 42A |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |