

Paralēlais komplekts EAMM-U-110-D60-90R-120-S1

Daļas numurs: 1203181

FESTO

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	110
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pānesumkārbas attiecība	1:1
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	799 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,3 Nm
Pānesamais moments	25 Nm
Produkta svars	5.110 g
Interfeisa kods, aktuators	D60B
Interfeisa kods, Motora In	90R
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS