


Klusinātājs AMTE-M-LH-N38

Daļas numurs: 1206991

FESTO

Piemēroti pneimatisko sistēmu izplūdes pieslēgvietu trokšņu samazināšanai.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|---|
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Iepakojuma izmērs | 10 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Darbošanās spiediens | 0 ... 10 bar |
| Plūsmas pakāpe atmosfērā | 5.365 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Skaņas spiediena līmenis | 83 dB(A) |
| Apkārtējās vides temperatūra | -40 ... 80 °C |
| Produkta svars | 29 g |
| Pneimatiskais savienojums | 3/8 NPT |
| Klusinātāja ieliktņa materiāls | Bronza |
| Vītņotā spraudņa materiāls | Misiņš |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |